



DV530001

لوحة مفاتيح مغناطيسية من الألومنيوم - HU

دليل المستخدم


تركيب الشفط المغناطيسي

تركيب سهل وسهل




الاتصال

1. Fn + C



قم بتشغيل طاقة لوحة المفاتيح، ثم اضغط على مفاتيح Fn+C على لوحة المفاتيح. ستكون لوحة المفاتيح في حالة انتظار البحث لمدة ثلاثة دقائق.

2.



افتح إعدادات iPad.

3.

Bluetooth

ON

قم بتشغيل Bluetooth في جهاز iPad واترك في وضع البحث "ON".


4.

Dviced Keyboard



ابحث عن الإشارة اللاسلكية للوحة المفاتيح على الأجهزة الأخرى على iPad، وانقر فوق "اتصال" ، وسيظل ضوء الإشارة اللاسلكية مضاء باستمرار.

ملاحظة: بدءاً من المرة الثانية ، سيتم توصيل Bluetooth تلقائياً عند تشغيله.




احتفظ به في درجة حرارة الغرفة وشحنه بشكل طبيعي لفترة طويلة.
لا ، تحتاج إلى شحن لوحة المفاتيح في الوقت المناسب (مرة كل شهرين).

تعليمات خاصة لأضواء المؤشر

الضوء الأزرق: يومض عند الاقتران اللاسلكي قيد التقدم ؛ يظل الضوء الأزرق مضاء عند نجاح الإقتران.

الضوء الأزرق: عندما تكون الأحرف الكبيرة ، يظل الضوء مضاء ، وعندما يكون بأحرف صغيرة ، ينطفئ الضوء.

الضوء الأزرق: وميض البطارية المنخفض ، والضوء الأحمر يضيء بشكل متكرر أثناء الشحن. إذا كان مشحونا بالكامل ، فلن يضيء الضوء الأحمر.



وظيفة مفتاح الاختصار



مفاتيح اختصار الوظائف +fn

	مفتاح الصفحة الرئيسية		إيقاف مؤقت / تشغيل
	بحث		الأغنية التالية
	لوحة المفاتيح الافتراضية		تقليل الحجم
	لقطة شاشة		زيادة الحجم
	نسخ		تقليل السطوع
	الماضي		زيادة السطوع
	الأغنية السابقة		شاشة القفل

تعليمات خاصة لبعض أزرار الوظائف

- .01 + فتح لوحة المفاتيح الافتراضية
- .02 بعد تشغيل الجهاز ، اضغط على زر الإضاءة الخلفية لمدة 180 ثانية واضغط على بعد تشغيل لوحة المفاتيح الافتراضية، اضغط على زر .
سيتم إيقاف تشغيله تلقائيا دون أي عملية. لتشغيله، اضغط على الزر + إضافة إضاءة
+ تعتمد الضوء + اضف ضوء مرتين قم بتشغيل ضوء التشغيل.
+ + قم بتبديل مفتاح الإضاءة الخلفية بسبعة ألوان.
- .03 + الصفحة لأسفل + الصفحة لأعلى
- .04 + + تبديل لغة الإدخال
- .05 + يمكن أن تنتج الأزرار الأخرى بعض الأحرف الخاصة غير المألوفة.
- .06 + حدد الكل + نسخ
+ + معجون + جز
- .07 (تبديل الحال) بعد الاتصال بال iPad ، افتح الإعدادات على iPad — عام — لوحة المفاتيح — لوحة المفاتيح الفعلية — إغلاق استخدم مفتاح Caps Lock لتغيير اللغات.
- .08 انقر مررتين متتاليتين لفتح الإدخال الصوتي.

خصائص المنتج

- يمكن تحقيق اتصال لاسلكي ، عملية أكثر ملاءمة بدون كلمة مرور.
- مفهوم تصميم خفيف الوزن للغاية ، يسهل حمله.
- تحتوي لوحة المفاتيح على وظيفة نوم موفرة للطاقة.
- مجهزة بوظيفة لوح اللمس ، مما يجعل التشغيل والاستخدام أكثر ملاءمة.
- وظيفة مؤشر الطاقة.

معلومات المنتج

1. مسافة التشغيل: 10 أمتار

2. نظام التعديل: GFSK

3. جهد العمل: 3.3 - 4.2 فولت

4. تيار الشحن: < 250 ملي أمبير

5. وقت الاستعداد: 90 يوما

6. سعة بطارية الليثيوم: 500 ملي أمبير

7. ساعات العمل المستمرة:

• مع الإضاءة الخلفية < 5 / ساعة ،

• الكتابة بدون لمس < 220 / ساعة ،

• الكتابة باللمس < 90 / ساعة.

8. وقت الشحن: < 3 ساعات

9. درجة حرارة الشحن: 0 - 45 درجة مئوية

يخضع محتوى هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج للتغيير دون إشعار مسبق.

⚠ تحذير: لتشغيل هذا المنتج بشكل صحيح ، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية.

صنع في الصين.